




RE300a

使用说明书

HIFIMAN RE300a使用说明书

感谢您购买海菲曼（天津）科技有限公司的HIFIMAN RE300a线控入耳式耳机，这是一款高性能、声音优秀且佩戴舒适的耳机。RE300a配有通话耳麦和接听线控，专为安卓系统手机设计，能够轻松升级您的手机音乐体验。HIFIMAN是高品质耳机、放大器和便携式播放器国际领先品牌之一。

产品说明

RE300a能够为您带来更加美妙的通话质量和音乐享受，通过线控上的按钮可以进行控制。具体操作因手机型号的不同会有所差异。

手机型号/操作	安卓系统手机
接通来电	按下按钮1次
结束通话	按下按钮1次
音乐播放/暂停	按下按钮1次

产品保养

为了延长耳机使用寿命，请注意以下几点事项：

- 请不要通过拉耳机线的方式将耳机取出，这样可能会损坏耳机线。人为损坏不在保修范围内。
- 避免撞击或将耳机置于炎热或酷寒的环境中。

特性与参数

- 人体工学设计、佩戴舒适可长时间聆听
- 设计新潮、重量轻
- 3.5mm耳机插头，适用于一般耳机插孔
- 单元直径：8.5mm
- 频响范围：20~20KHz
- 阻抗：16 Ohm
- 灵敏度：108 dB/1mW 1KHz

附件

- 硅胶套：1对
- 滤片：10个
- 夹子：1个

佩戴方法

在戴耳机前，请将您的手机音量调至最低。耳机两侧导管上标注有“L”和“R”，分别表示左和右。

正戴——将耳机放入耳道，然后轻轻旋入，直到觉得舒适为止。耳机线应该为垂落状态。如佩戴不够舒适，请尝试用其他型号的硅胶套。

反戴——按照以上步骤戴好耳机，耳机线应从耳朵上部绕好，弯角要小。如佩戴不够舒适，请调整耳机线的佩戴角度。

注意

- 驾驶机动车时请勿佩戴本耳机。
- 佩戴耳机步行、慢跑、骑车时需加倍小心。
- 听音音量过高可能会损害听力，请尽量在较低音量下听音乐。



产品保修

RE300a保修期为一年，自购买之日算起。如果在保修期期间，耳机出现问题，我公司可以为您提供换新或返修服务。如因人为因素导致耳机损坏，包括擅自拆卸、更换或修理耳机，我公司将不予以保修。

返修流程

请您在包裹中附纸条(最好为打印稿，以便我们确认您的相关信息)写明回邮地址、收件人姓名、联系电话及故障情况，并附上保修卡和购买凭证，同耳机一起寄给我们。

如有任何其他问题，请与HIFIMAN当地授权代理商联系或拨打客服电话。

售后服务收件信息：

江苏省昆山市玉山镇水秀路1339号北幢2楼

联系电话：400-003-8566

收件人：HIFIMAN售后



在线联系



<http://e.weibo.com/chinahifiman>



QQ:400 003 8566



扫描二维码获取更多HIFIMAN资讯

客服电话：400-003-8566

客服邮箱：customerservice@hifiman.cn

地址：天津市南开区红旗南路仁爱濠景庄园天景园7-2

网址：www.hifiman.cn